

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TCMT, HBT130, Grootte / hoeveelheid: 16T304/50****Bestelgegevens**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer  | GG2659 16T304/50 |
| GTIN          | 4067263096962    |
| Artikelklasse | GGN              |

**Technische beschrijving**

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Inhoud                              | 261018 HBT130                |
| Voeding f                           | 0,2 - 0,3 mm/omw,            |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,25 - 4 mm                  |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 80 - 135 mm/min              |
| Aantal                              | 50                           |
| Soort                               | HBT130                       |
| Spaanbreker                         | MM                           |
| Producttype                         | Wisselplaat voor het draaien |

**Accessoires**

TCMT 16T304 Soort HBT130

261018 HBT130