

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TCMT, HBT130, Grootte / hoeveelheid: 16T308/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2659 16T308/30
GTIN	4067263096979
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,55 - 4 mm
Voeding $f$	0,2 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	261019 HBT130
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Aantal	30
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

**Accessoires**

TCMT 16T308 Soort HBT130

261019 HBT130