



Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCMT, HBT130, Grootte / hoeveelheid: 09T304/30



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2655 09T304/30
GTIN	4067263096696
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260791 HBT130
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Snijdiepte a_p	0,25 - 3,25 mm
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SCMT 09T304 Soort HBT130

260791 HBT130