

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCMT, HBT130, Grootte / hoeveelheid: 120408/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2655 120408/50
GTIN	4067263096849
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Voeding $f$	0,2 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	260795 HBT130
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Aantal	50
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

**Accessoires**

SCMT 120408 Soort HBT130

260795 HBT130