

**Afsteekplaat neutraal, HBX25, Steekbreedte w (mm) / aantal: 2,2/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2715 2,2/50
GTIN	4067263096719
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**T.b.v.:**

Steekzwaard nr. 273000.

Technische beschrijving

Voeding f	0,07 mm/omw,
Inhoud	273010 2,2
Aantal	50
Hoekradius R	0,2 mm
Tolerantie steekbreedte w	±0,1 mm
Soort	HBX25
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	60 m/min	M
GG(G)	geschikt	80 m/min	K
Continu	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Afsteekplaatneutraal Steekbreedte w 2,2 mm

273010 2,2