

**Af-/in- en steekdraaiplaat neutraal, HBG25, Steekbreedte w (mm) / aantal:
3/30****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | GG2720 3/30 |
| GTIN | 4067263096740 |
| Artikelklasse | GGN |

Omschrijving**Uitvoering:**

Steekgereedschap nr. 278005; 278015 – 278056.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Hoekradius R | 0,3 mm |
| Aantal | 30 |
| Tolerantie steekbreedte w | ±0,04 mm |
| Inhoud | 278029 3 |
| Voeding f | 0,07 - 0,2 mm/omw, |
| Soort | HBG25 |
| Hoofdtoepassing | P |
| Neventoepassing | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 150 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 130 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 120 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 100 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 100 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | onder voorwaarden geschikt | 80 m/min | M |
| GG(G) | geschikt | 140 m/min | K |
| Uni | geschikt | | |
| Continu | geschikt | | |
| Onregelmatig | onder voorwaarden geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |

Accessoires

Af-/in- en steekdraaiplaatneutraal Steekbreedte w 3 mm

278029 3