

**Af-/in- en steekdraaiplaat neutraal, HBG25, Steekbreedte w (mm) / aantal:
3/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2720 3/50
GTIN	4067263096757
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Steekgereedschap nr. 278005; 278015 – 278056.

Technische beschrijving

Hoekradius R	0,3 mm
Aantal	50
Voeding f	0,07 - 0,2 mm/omw,
Inhoud	278029 3
Tolerantie steekbreedte w	±0,04 mm
Soort	HBG25
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	80 m/min	M
GG(G)	geschikt	140 m/min	K
Uni	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	onder voorwaarden geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

Af-/in- en steekdraaiplaatneutraal Steekbreedte w 3 mm

278029 3