



## Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TCMT, HBT130, Grootte / hoeveelheid: 16T308/50



### Bestelgegevens

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer  | GG2659 16T308/50 |
| GTIN          | 4067263096986    |
| Artikelklasse | GGN              |

### Technische beschrijving

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 80 - 135 mm/min              |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,55 - 4 mm                  |
| Voeding $f$                         | 0,2 - 0,3 mm/omw,            |
| Inhoud                              | 261019 HBT130                |
| Aantal                              | 50                           |
| Soort                               | HBT130                       |
| Spaanbreker                         | MM                           |
| Producttype                         | Wisselplaat voor het draaien |

### Accessoires

TCMT 16T308 Soort HBT130

261019 HBT130