

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCMT, HBT130, Grootte / aantal:
160404/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2667 160404/50
GTIN	4067263097303
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	261474 HBT130
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,25 - 2,5 mm
Aantal	50
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VCMT 160404 Soort HBT130

261474 HBT130