

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBMT, HBT130, Grootte / aantal:  
160408/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2663 160408/30
GTIN	4067263097099
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,55 - 2,5 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Inhoud	261259 HBT130
Aantal	30
ISO-code wisselplaat	VBMT160408
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

---

## Accessoires

VBMT 160408 Soort HBT130

261259 HBT130