

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBMT, HBT130, Grootte / aantal:
160404/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2663 160404/30
GTIN	4067263097075
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,25 - 2,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Inhoud	261257 HBT130
Aantal	30
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VBMT 160404 Soort HBT130

261257 HBT130