

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCMT, HBT130, Grootte / aantal:
110304/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2667 110304/50
GTIN	4067263097280
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Snijdiepte a_p	0,25 - 1,75 mm
Inhoud	261472 HBT130
Aantal	50
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VCMT 110304 Soort HBT130

261472 HBT130