

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBMT, HB7130-2, Grootte / hoeveelheid: 160404/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2660 160404/50
GTIN	4067263097020
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,25 - 2,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 170 mm/min
Inhoud	261232 HB7130-2
Voeding f	0,2 - 0,35 mm/omw,
Aantal	50
ISO-code wisselplaat	VBMT160404
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VB.T 160404 Soort HB7130-2

261232 HB7130-2