

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBMT, HBT130, Grootte / aantal:
160408/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2663 160408/50
GTIN	4067263097204
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	261259 HBT130
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Snijdiepte a_p	0,55 - 2,5 mm
Aantal	50
ISO-code wisselplaat	VBMT160408
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VBMT 160408 Soort HBT130

261259 HBT130