

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCMT, HBT130, Grootte / aantal:  
160404/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2667 160404/30
GTIN	4067263097297
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Inhoud	261474 HBT130
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 2,5 mm
Aantal	30
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

VCMT 160404 Soort HBT130

261474 HBT130