

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCMT, HBT130, Grootte / aantal:  
110304/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2667 110304/30
GTIN	4067263097273
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 1,75 mm
Inhoud	261472 HBT130
Voeding $f$	0,2 - 0,3 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

VCMT 110304 Soort HBT130

261472 HBT130