

**Garant****Af-/insteekplaat, HB7020, Steekbreedte w (mm) / aantal: 2,5/30**

### Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2734 2,5/30
GTIN	4067263097167
Artikelklasse	GGN

### Technische beschrijving

Hoekradius R	0,2 mm
Inhoud	273700 2,5
Voeding f	0,06 - 0,17 mm/omw,
Aantal	30
Tolerantie steekbreedte w	±0,03 mm
Soort	HB7020
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P

Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	120 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	S
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
CuZn	geschikt	250 m/min	N
Uni	geschikt		
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	onder voorwaarden geschikt		

## Accessoires

Af- / insteekplaat Steekbreedte w 2,5 mm

273700 2,5