

**Garant****Af-/insteekplaat, HB7020, Steekbreedte w (mm) / aantal: 1,5/30**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG2734 1,5/30 |
| GTIN          | 4067263097129 |
| Artikelklasse | GGN           |

## Technische beschrijving

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tolerantie steekbreedte w | $\pm 0,03$ mm                     |
| Aantal                    | 30                                |
| Hoekradius R              | 0,2 mm                            |
| Inhoud                    | 273700 1,5                        |
| Voeding f                 | 0,03 - 0,12 mm/omw,               |
| Soort                     | HB7020                            |
| Hoofdtoepassing           | P                                 |
| Neventoepassing           | M                                 |
| Producttype               | Wisselplaat voor het steekdraaien |

## Gebruikersgegevens

|                               | Geschiktheid | $V_c$     | ISO-code |
|-------------------------------|--------------|-----------|----------|
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup> | geschikt     | 220 m/min | P        |

|                                |                            |           |   |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|---|
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt                   | 180 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt                   | 170 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geschikt                   | 140 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | onder voorwaarden geschikt | 120 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>    | geschikt                   | 140 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>    | geschikt                   | 130 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | geschikt                   | 60 m/min  | S |
| GG(G)                          | geschikt                   | 200 m/min | K |
| CuZn                           | geschikt                   | 250 m/min | N |
| Uni                            | geschikt                   |           |   |
| Continu                        | geschikt                   |           |   |
| nat maximaal                   | geschikt                   |           |   |
| droog                          | onder voorwaarden geschikt |           |   |

## Accessoires

Af- / insteekplaat Steekbreedte w 1,5 mm

273700 1,5