


Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HU7310, Grootte / aantal:
120402/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2668 120402/50
GTIN	4067263097549
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260156 HU7310
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal	50
Snijdiepte a_p	0,15 - 4,25 mm
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CCGT 120402 Soort HU7310

260156 HU7310