

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HB7310, Grootte / aantal:
120402/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2671 120402/50
GTIN	4067263097808
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	260156 HB7310
Snijdiepte a_p	0,15 - 4,25 mm
Aantal	50
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CCGT 120402 Soort HB7310

260156 HB7310