

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HB7310, Grootte / aantal:  
120404/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2671 120404/50
GTIN	4067263097822
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	260158 HB7310
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 4,25 mm
Aantal	50
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

CC.T 120404 Soort HB7310

260158 HB7310