

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HB7310, Grootte / aantal:
09T302/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2671 09T302/50
GTIN	4067263097747
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Inhoud	260148 HB7310
Snijdiepte a_p	0,15 - 3,25 mm
Aantal	50
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CC.T 09T302 Soort HB7310

260148 HB7310