


Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HU7310, Grootte / aantal:
09T304/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2668 09T304/30
GTIN	4067263097396
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,25 - 3,25 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Inhoud	260150 HU7310
Aantal	30
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CC.T 09T304 Soort HU7310

260150 HU7310