

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HU7310, Grootte / aantal:
060204/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2668 060204/50
GTIN	4067263097365
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260142 HU7310
Aantal	50
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,25 - 2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CC.T 060204 Soort HU7310

260142 HU7310