


**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HU7310, Grootte / aantal:  
060202/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2668 060202/30
GTIN	4067263097334
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,15 - 2 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Aantal	30
Inhoud	260140 HU7310
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

CC.T 060202 Soort HU7310

260140 HU7310