

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCGT, HU7310, Grootte / aantal:
070202/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2672 070202/30
GTIN	4067263097853
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260449 HU7310
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,15 - 1,75 mm
Aantal	30
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DC.T 070202 Soort HU7310

260449 HU7310