

**Garant**

**Steekdraaiplaat middelfijne bewerking, HB7020, Steekbreedte w (mm) /  
aantal: 2,5/30**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2740 2,5/30
GTIN	4067263097488
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,2 mm
Inhoud	273725 2,5
Hoekradius R	0,2 mm
Aantal	30
Voeding f	0,08 - 0,2 mm/omw,
Soort	HB7020
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	120 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	S
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
CuZn	geschikt	250 m/min	N
Uni	geschikt		
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	onder voorwaarden geschikt		

## Accessoires

Steekdraaiplaatmiddelfijne bewerking Steekbreedte w 2,5 mm

273725 2,5