

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HB7310, Grootte / aantal:
120408/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2671 120408/30
GTIN	4067263097839
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260160 HB7310
Snijdiepte a_p	0,55 - 4,25 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CC.T 120408 Soort HB7310

260160 HB7310