

**Garant****Steekdraaiplaat volradius, HB7020, Steekbreedte w (mm) / aantal: 2/30**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2746 2/30
GTIN	4067263097662
Artikelklasse	GGN

## Technische beschrijving

Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Voeding f	0,06 - 0,14 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 0,6 mm
Inhoud	273735 2
Aantal	30
Soort	HB7020
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P

Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	120 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	S
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
CuZn	geschikt	250 m/min	N
Uni	geschikt		
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	onder voorwaarden geschikt		

## Accessoires

Steekdraaiplaatvolradius Steekbreedte w 2 mm

273735 2