

Garant**Steekdraaiplaat volradius, HB7020, Steekbreedte w (mm) / aantal: 3/30**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | GG2746 3/30 |
| GTIN | 4067263097907 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 1,2 mm |
| Aantal | 30 |
| Inhoud | 273735 3 |
| Tolerantie steekbreedte w | $\pm 0,03$ mm |
| Voeding f | 0,1 - 0,18 mm/omw, |
| Soort | HB7020 |
| Hoofdtoepassing | P |
| Neventoepassing | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|-------------------------------|--------------|-----------|----------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 220 m/min | P |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|---|
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 180 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 170 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 140 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | onder voorwaarden geschikt | 120 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 140 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | 130 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | geschikt | 60 m/min | S |
| GG(G) | geschikt | 200 m/min | K |
| CuZn | geschikt | 250 m/min | N |
| Uni | geschikt | | |
| Continu | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | onder voorwaarden geschikt | | |

Accessoires

Steekdraaiplaatvolradius Steekbreedte w 3 mm

273735 3