

Garant**Steekdraaiplaat volradius, HB7020, Steekbreedte w (mm) / aantal: 3/50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2746 3/50
GTIN	4067263097914
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,18 mm/omw,
Inhoud	273735 3
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,2 mm
Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Aantal	50
Soort	HB7020
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P

Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	120 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	60 m/min	S
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
CuZn	geschikt	250 m/min	N
Uni	geschikt		
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	onder voorwaarden geschikt		

Accessoires

Steekdraaiplaatvolradius Steekbreedte w 3 mm

273735 3