

Garant**Steekdraaiplaat volradius, HB7020, Steekbreedte w (mm) / aantal: 2,5/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2746 2,5/30
GTIN	4067263097686
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	273735 2,5
Aantal	30
Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Voeding f	0,08 - 0,16 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 0,7 mm
Soort	HB7020
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P

Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	120 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	60 m/min	S
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
CuZn	geschikt	250 m/min	N
Uni	geschikt		
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	onder voorwaarden geschikt		

Accessoires

Steekdraaiplaatvolradius Steekbreedte w 2,5 mm

273735 2,5