

## HEDI

### Ophangenergiekubussen, Type: 250AIR



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	081142 250AIR
GTIN	4003644014965
Artikelklasse	08B

#### Omschrijving

##### Uitvoering:

Uitgangcontactdozen met zelfsluitende deksels.

Compacte ophangenergiekubus met robuuste, met hard rubber versterkte behuizing voor ruimtebesparende en geordende stroom- resp. persluchtverdeling.

- **Eenvoudige kabelinvoer met trekontlasting.**
- **Ophangoog en massieve gereedschapshaak.**
- **Spatwaterdicht IPX4.**

**2x1/4 inch perslucht-**slangaansluiting, 2,5 m persluchtslang.

##### Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing < 12$  mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

IPX4: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

##### Opmerking:

Ophangenergiekubus met ethernetaansluiting op aanvraag.

#### Technische beschrijving

Breedte	227 mm
---------	--------

Diepte	212 mm
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Aantal contactdozen 400 V/16 A	1
Type	250AIR
Nominaal vermogen	9,5 kW
Hoogte	305 mm
Aantal contactdozen 250 V	6
Aantal persluchtaansluitingen	2
IP-klasse	IP X4
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	F
Producttype	Energiekubus