

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCGT, HU7310, Grootte / aantal:
120408/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2676 120408/30
GTIN	4067263098218
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260766 HU7310
Snijdiepte a_p	0,55 - 4,25 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal	30
ISO-code wisselplaat	SCGT120408
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SC.T 120408 Soort HU7310

260766 HU7310