

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCGT, HU7310, Grootte / aantal:
11T304/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2672 11T304/50
GTIN	4067263098027
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260462 HU7310
Snijdiepte a_p	0,25 - 2,75 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Aantal	50
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DC.T 11T304 Soort HU7310

260462 HU7310