

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCGT, HB7310, Grootte / aantal:
11T308/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2675 11T308/30
GTIN	4067263098133
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,55 - 2,75 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	260464 HB7310
Aantal	30
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DC.T 11T308 Soort HB7310

260464 HB7310