

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCGT, HB7310, Grootte / aantal:  
11T302/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2675 11T302/30
GTIN	4067263098096
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Snijdiepte $a_p$	0,15 - 2,75 mm
Inhoud	260458 HB7310
Aantal	30
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

DC.T 11T302 Soort HB7310

260458 HB7310