

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCGT, HU7310, Grootte / aantal:
070204/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2672 070204/50
GTIN	4067263097884
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	260452 HU7310
Snijdiepte a_p	0,25 - 1,75 mm
Aantal	50
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DC.T 070204 Soort HU7310

260452 HU7310