

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCGT, HB7310, Grootte / aantal:  
120404/50**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2679 120404/50
GTIN	4067263098287
Artikelklasse	GGN

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,25 - 4,25 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Inhoud	260765 HB7310
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal	50
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

SC.T 120404 Soort HB7310

260765 HB7310