

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCGT, HB7310, Grootte / aantal:
120408/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2679 120408/30
GTIN	4067263098294
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260766 HB7310
Snijdiepte a_p	0,55 - 4,25 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SC.T 120408 Soort HB7310

260766 HB7310