

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCGT, HU7310, Grootte / aantal:
110301/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2686 110301/30
GTIN	4067263098553
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,75 mm
Aantal	30
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Inhoud	261452 HU7310
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VCGT 110301 Soort HU7310

261452 HU7310