

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBGT, HU7310, Grootte / aantal:
160408/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2681 160408/30
GTIN	4067263098454
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	261234 HU7310
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,55 - 2,5 mm
Aantal	30
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VB.T 160408 Soort HU7310

261234 HU7310