

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBGT, HU7310, Grootte / aantal:
160404/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2681 160404/50
GTIN	4067263098447
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,25 - 2,5 mm
Inhoud	261232 HU7310
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Aantal	50
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VB.T 160404 Soort HU7310

261232 HU7310