

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBGT, HU7310, Grootte / aantal:  
160404/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2681 160404/30
GTIN	4067263098430
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 2,5 mm
Inhoud	261232 HU7310
Aantal	30
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

VB.T 160404 Soort HU7310

261232 HU7310