

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBGT, HU7310, Grootte / aantal:
110301/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2681 110301/50
GTIN	4067263098386
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	50
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,75 mm
Inhoud	261220 HU7310
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VBGT 110301 Soort HU7310

261220 HU7310