

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TCGT, HU7310, M: 110204/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2680 110204/50
GTIN	4067263098348
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260982 HU7310
Snijdiepte a_p	0,25 - 2,75 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Aantal	50
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	24 m/min	N

Aluminium (kortspanend)	geschikt	25 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	10 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	24 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	20 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	8 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	8 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	15 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

TC.T 110204 Soort HU7310

260982 HU7310