

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCGT, HU7310, Grootte / aantal:
110304/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2686 110304/30
GTIN	4067263098591
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal	30
Inhoud	261454 HU7310
Snijdiepte a_p	0,25 - 1,75 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VC.T 110304 Soort HU7310

261454 HU7310