

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCGT, HB7310, Grootte / aantal:
160402/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2689 160402/50
GTIN	4067263098720
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,15 - 2,5 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	261457 HB7310
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Aantal	50
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VCGT 160402 Soort HB7310

261457 HB7310