

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCGT, HB7310, Grootte / aantal:  
110304/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2689 110304/30
GTIN	4067263098690
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Inhoud	261454 HB7310
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 1,75 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Aantal	30
ISO-code wisselplaat	VCGT110304
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

---

## Accessoires

VC.T 110304 Soort HB7310

261454 HB7310