

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCGT, HB7310, Grootte / aantal:
160408/30****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | GG2689 160408/30 |
| GTIN | 4067263098751 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 250 - 600 mm/min |
| Snijdiepte a_p | 0,55 - 2,5 mm |
| Voeding f | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Inhoud | 261459 HB7310 |
| Aantal | 30 |
| Soort | HB7310 |
| Spaanbreker | AM |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |

Accessoires

VC.T 160408 Soort HB7310

261459 HB7310